

# AGILA

2477UAP125R47-32-35

EAN 4031582327236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                |
| Conducteur électrique           | Non                                   |
| Inoxydable                      | Non                                   |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                 |
| Hauteur                         | 163 mm                                |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 41 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                 |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté           |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                           |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D                      |

## RACCORD

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Type de raccord                | Extenseur synthétique, carré   |
| Fixation expansible (minimale) | 32 mm  |
| Fixation expansible (maximum)  | 35 mm  |
| Astuce                         | Veillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

# AGILA

2477UAP125R47-32-35

EAN 4031582327236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

