PRODUKTINFORMATION

# LEVINA

## 5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Levina |
| Type | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 40 °C |
| Byggehøjde | 141 mm |
| Samlet bredde | 59 mm |
| Samlet vægt | 0,53 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Slank |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Udladning | 36 mm |
| Udfaldsradius | 98 mm |
| Udfaldsdiameter | 196 mm |
| Dome-diameter | 59 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Fælgbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 95 mm |
| Pladebredde | 70 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 50 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 75 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

Universel Design Award

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LEVINA


5371PJP100P51 7001/6032


EAN 4031582358704


Bestillingsnummer 00061720

**Product Drawings**






Universel Design Award
Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH