INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo	Rodízio giratório com travão intermitente
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	54 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,13 kg

SUPORTE

Material da caixa	Polipropileno
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	20 mm
Raio giratório	52 mm
Interferência giratória	104 mm
Diâmetro do dome	0 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm
Comprimento da Espiga	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843

Número de encomenda 00071596

Desenhos do produto

