

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-12,3

EAN 4031582351088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
不锈	✓
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	69 mm
总重量	0.173 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
胎面硬度 (A)	85 岸 A

支架

材料	不锈钢, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	24 mm
转向干涉	98 mm
	聚酰胺

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	12.3 mm
提示	脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。

AGILA STAINLESS

7475PJH050P30-12,3

EAN 4031582351088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

