

ZETA REVERSE

468SIEP125P63

EAN 4031582398038
Bestelnummer 00860817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | Zeta reverse |
| Type | Wielen met veerbelaste Richtingsslot |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 300 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 240 kg |
| Statisch draagvermogen | 600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 164 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 3,002 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--|
| Materiaal wielkern | Aluminium |
| | zacht |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 67 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
| Vork Vorm | Breed, Versterkt |
| Zwenklager | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Zwenk radius | 117,5 mm |
| Draaicirkel | 235 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

ZETA REVERSE

468SIEP125P63

EAN 4031582398038
Bestelnummer 00860817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

