

AGILA

2470XSP100R47-21,5-24

EAN 4031582343434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Agila |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Conductiv electric | ✓ |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
| Înălțime totală | 138 mm |

ROATĂ

| | |
|---|--|
| Material pentru corp | Poliamidă, conductivă electric |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Injectat, conductiv electric |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |

FURCA

| | |
|------------------------|----------------------|
| Material | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Offset | 38 mm |
| Raza de pivotare | 88 mm |
| Interferență pivotantă | 176 mm |

RACORD

| | |
|----------------------------|--|
| Tip ajustare | Extensor sintetic, pătrat |
| Montaj expansiune (minim) | 21,5 mm |
| Montaj expansiune (maximă) | 24 mm |
| Indiciu | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

AGILA

2470XSP100R47-21,5-24

EAN 4031582343434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

