

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538  
Bestelnummer 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
	zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	85 mm
Asgatdiameter	30 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	85 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	67 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	960 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	800 kg
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	9,8 kg

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538  
Bestelnummer 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

