

# ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965  
Numero d'ordine 00026592

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo                                | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 250 kg                              |
| Portata statica                     | 500 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 155 mm                              |
| Larghezza complessiva               | 85 mm                               |
| Peso complessivo                    | 0,814 kg                            |

## RUOTA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
|                             | morbido  |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli                             |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)                       |
| Parafili                    | Senza parafili                                 |
| Diametro                    | 125 mm   |
| Larghezza battistrada       | 40 mm  |
| Larghezza corpo             | 40 mm  |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A                                     |

## SUPPORTO

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo                       |
| Colore               | Passivato blu               |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 103 mm               |
| Larghezza della piastra          | 85 mm                |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 77 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 9 mm                 |

# ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965

Numero d'ordine 00026592

## DISEGNI TECNICI

---

