

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373035

Número de encomenda 00079778



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●●

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea low height
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	103 mm
Largura geral	73 mm
Peso geral	0,249 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	20 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinza prateado (RAL7001)
Offset	32 mm
Raio giratório	88 mm
Interferência giratória	180 mm
Diâmetro do dome	41 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	8 mm

Clube
Design
DeutscherPrémio
InterzumPrémio IF
Design

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373035

Número de encomenda 00079778



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

