


NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriiție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip de carcasă Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 800 kg

Capacitate de încărcare statică 1600 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	85 mm
Benză de rulare	85 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	95 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Tip etanșare	F
Potrivit pentru	jungheinrich

DESENE TEHNICE

