


NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Novatech

Tip Roată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 800 kg

Capacitate de încărcare statică 1600 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

ROATĂ

| | |
|---|--------------------------------------|
| Material pentru corp | Oțel, fier |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 85 mm |
| Benză de rulare | 85 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 95 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Tip etanșare | F |
| Potrivit pentru | jungheinrich |

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

