PRODUKTINFORMATION

ELASTECH HEAT

IDP100x30-8 HL50

EAN 4031582460667



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●○○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech heat
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	400 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	280 °C
Samlet vægt	0,29 kg

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Dæmpet, Varmebestandig
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH