

# ALPHA STAINLESS

8477UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312836  
Bestelnummer 00035509

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless               |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 200 kg                        |
| Roestvrij                    | ✓                             |
| Statisch Draagvermogen       | 400 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 155 mm                        |
| Totale breedte               | 75 mm                         |
| Totaal gewicht               | 1,015 kg                      |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten  |
| Lager                         | Rollager, roestvrij     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Natuurlijk wit          |
| Diameter                      | 125 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                   |
| Breedte wielkern              | 32 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Roestvrij staal, zwaar  |
| Vork Vorm       | Breed                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Roestvrij staal         |
| Offset          | 40 mm                   |
| Zwenk radius    | 123 mm                  |
| Uitzwenking     | 246 mm                  |
| Diameter koepel | 75 mm                   |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 105 mm             |
| Breedte plaat                      | 85 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 60 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8477UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312836  
Bestelnummer 00035509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

8477...125P62

