

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525

Numer zamówienia 00038829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●●

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●●

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu | Linea clinic load |
| Typ | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 200 kg |
| Nośność statyczne | 400 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 155 mm |
| Szerokość całkowita | 71 mm |
| Waga całkowita | 1,506 kg |

KOŁO

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oslony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 150 mm |
| Szerokość Bieżnia | 15 mm |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|---|
| Materiał | Poliamid |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Wysięg | 47,5 mm |
| Promień działania koła | 122,5 mm |
| Zasięg działania koła | 254 mm |

MOCOWANIE

| | |
|------------------|---|
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
| Średnica Trzpień | 32 mm |
| Długość Trzpień | 50 mm |



Klub Projektant
Deutscher



Nagroda
Interzum



IF nagroda za
projekt