

NOVATECH

ITB160X50-Ø20

EAN 4031582443851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Alésage avec clavette
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	960 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Capacité de charge statique	1920 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	4,625 kg

PLANS TECHNIQUES

