

ZETA

4688IFP125P63

EAN 4031582366068

Номер замовлення 00837723



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	240 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	164 mm
Загальна ширина	117 mm
Загальна вага	1,798 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Сірий / не маркування
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Колір	Пасивований блакитним

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	117 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4688IFP125P63

EAN 4031582366068

Номер замовлення 00837723



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

