INFORMACJE O PRODUKCIE

ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha stainless
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	500 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	240 mm
Szerokość całkowita	115 mm
Waga całkowita	1,99 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Nierdzewne, ciężka
Kształt Widelec	Poszerzane
Kolor	Stal Nierdzewne

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko walcowe, Nierdzewne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Naturalna biel
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	140 mm
Szerokość płytki	115 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	75 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOD200P63


EAN 4031582333121

Numer zamówienia 00065024

Rysunki produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH