

LINEA

5940UAP100R05-22 RAL7001

EAN 4031582350708



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	120 kg
Statiskā kravnesība	240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	120 mm
Kopējais platums	82 mm
Kopējais svars	0,819 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Precīzijas lodīšu gūltnis
Ofsets	32 mm
Pagrieziena rādiuss	90 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	52 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	22 mm
Skrūves garums	40 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

TEHNISKIE RASĒJUMI

