

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Název produktu | Stylea |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Nosnost 3 km/h | 50 kg |
| Elektrické vodivé | ✓ |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 81 mm |
| Stavební výška | 54 mm |

KOLO

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiál středu | Polyamid, elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola | Ozubené |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 75 mm |
| Šířka Běhoun | 8 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Poloměr otáčení | 62 mm |
| Průměr otáčení | 124 mm |
| Poloměr otáčení | 20 mm |

MONTÁŽ

| | |
|----------------------|---|
| Typ uchycení | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
| Průměr Přírubový čep | 11 mm |

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

