

# NOVATECH

FTP 150X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520

Pasūtījuma numurs 00827815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	60 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Koroziijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	960 kg
Krāvnese pie 6 km/h	800 kg
Statiskā krāvnese	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	3,94 kg

# NOVATECH

FTP 150X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520

Pasūtījuma numurs 00827815



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

