

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvēsība pie 3 km/h	75 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvēsība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	200 °C

RITENIS

Korpusa materiāls	Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora plātums	25 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	26,5 mm

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

