

# DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Duratech heat                    |
| Korpusa tips                         | Ritenis                          |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvēsība pie 3 km/h                 | 75 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvēsība                   | 150 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 200 °C                           |

## RITENIS

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Korpusa materiāls    | Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu               |
| Gūltnis              | Cuscinetto piano                          |
| Izplešanās armatūra  | Bez vītņu aizsarga                        |
| Diametrs             | 75 mm                                     |
| Protektora platums   | 25 mm                                     |
| Ass atveres diametrs | 8 mm                                      |
| Rumbas garums        | 26,5 mm                                   |

# DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

