

ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve | Zeta |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 550 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 440 kg |
| Statikus teherbírás | 1100 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -0,3333 °C |
| Összsúly | 200 mm |
| Összsúly | 3,383 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| Futófelület anyaga | Ötött poliuretán |
| Csapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|---|
| Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 360 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 105 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

