

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613
 订单号 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	82 mm
胎面宽度	88 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	90 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D
轴承类型	6204ZV

图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	900 kg
静态载重	1800 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
最高温度范围	80 ° C
总重量	0.547 kg

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613
订单号 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

