

GALEA

5070PIP125P60-90X70

EAN 4031582353471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	163 mm
Totaal gewicht	0,415 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Twee balraces
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Draaicirkel	205 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	90 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	60 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	70 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	50 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	55 mm
Diameter plaatgat	8 mm

GALEA

5070PIP125P60-90X70

EAN 4031582353471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

