

NOVATECH

ETY080x20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 140 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 280 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0.3 kg |

ROUE

| | |
|---------------------------|--|
| Matériau du corps | Acier, fer |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision (RS/2RS) |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du Bandage | 20 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 14 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |

NOVATECH

ETY080x20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

