

## NOVATECH

ETY080x20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Type                            | Roue     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 140 kg   |
| Conducteur électrique           | Non      |
| Inoxydable                      | Non      |
| Statique Capacité de charge     | 280 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids global                    | 0.3 kg   |

## ROUE

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Matériau du corps         | Acier, fer                               |
| Bandage                   | Polyuréthane, Coulé                      |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision (RS/2RS) |
| Diamètre                  | 80 mm                                    |
| Largeur du Bandage        | 20 mm                                    |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm                                    |
| Longueur de moyeu         | 14 mm                                    |
| Dureté du Bandage (A)     | 92 Shore A                               |

