

## ALPHA

3478UFJ100P62 TYRE-5015

EAN 4031582377804

Numéro de commande 00032315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 160 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 320 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Largeur totale                  | 85 mm                             |
| Poids                           | 0,514 kg                          |

## ROUE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                                     |
|                          | souple                                        |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                | Roulements rouleaux                           |
| Axe                      | axe de roue boulonné                          |
| Couleur du bandage       | Bleu ciel (RAL5015)                           |
| Couleur de la roue       | Noir graphite (RAL9011)                       |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                                |
| Diamètre                 | 100 mm                                        |
| Largeur du bandage       | 34 mm                                         |
| Largeur du corps de roue | 34 mm                                         |
| Dureté du bandage (A)    | 63 Shore A                                    |

## CHAPE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Matériau          | Tôle d'acier, lourde |
| Forme de la chape | Galbée               |
| Couleur           | Zingué bleu          |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 103 mm                |
| Largeur de la platine                      | 85 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 77 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA

3478UFJ100P62 TYRE-5015

EAN 4031582377804

Numéro de commande 00032315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

