



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	162 mm
Stavební výška	65 mm
Celková hmotnost	0,52 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Světle šedá (RAL7035)
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	59 mm
Průměr otáčení	190 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Běhounu	Dopravní šedá A (RAL7042)
Barva Kola	Dopravní šedá A (RAL7042)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru pro Šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	90 pobřeží A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	90 mm
Šířka plotny	70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	50 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	54,4 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Průměr otvoru plotny	8,2 mm

GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648

Objednáací číslo 00073760

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

