

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,48 kg
Teljes szélesség	85 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Kék passzívált

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	34 mm
Test szélessége	34 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	103 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617

Rendelési szám 00027242

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

