

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	1000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	120 mm
Stavební výška	100 mm
Celková hmotnost	1,8 kg

## UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	52 mm
Poloměr otáčení	100 mm
Průměr otáčení	178 mm

## KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	30,5 mm
Šířka středu kola	30,5 mm

## MONTÁŽ

Délka plotny	95 mm
Šířka plotny	95 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Objednací číslo 00062072  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

