

# PLATE

P10-40x15 / 8

EAN 4031582338089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## FITACIÓ

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipus de Fitting                    | Espiga en U-ca en forma de U |
| Placa llarga                        | 40 mm                        |
| Placa ampla                         | 15 mm                        |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 32 mm                        |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 32 mm                        |
| Placa de diàmetre                   | 4 mm                         |

## ACTUACIÓ

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Nom del producte           | Placa de muntatge |
| Tipus                      | Accesorio         |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg             |
| Conducció elèctrica        | No                |
| Inoxidable                 | No                |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg             |
| Alçada total               | 8 mm              |
| Pes total                  | 0,02 kg           |