

PLATE

P10-40x15 / 8

EAN 4031582338089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga en U-ca en forma de U
Placa llarga	40 mm
Placa ampla	15 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	32 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	32 mm
Placa de diàmetre	4 mm

ACTUACIÓ

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Placa de muntatge
Tipus	Accesorio
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Alçada total	8 mm
Pes total	0,02 kg