

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 RADBREITE 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	10000 kg
Nosnost 4 km/h	10000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	610 mm
Celková hmotnost	130,875 kg

KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	500 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Offset	130 mm
Radius otočení	380 mm
Otočné rušení	760 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	270 mm
Šířka desky	250 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	230 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 RADBREITE 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

