

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 RADBREITE 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Omikron twin

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 10000 kg

Nosnost 4 km/h 10000 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková výška 610 mm

Celková hmotnost 130,875 kg

KOLO

Materiál středu plechová ocel, těžká

Materiál běhounu Polyuretan, Odlitý

Ložisko Přesné kuličkové ložisko

Osa kola Šroub s maticí

Ochranná krytka S ložiskovým pouzdrem

Průměr 500 mm

Šířka Běhoun 100 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál Litina nebo kovaná litina, těžká

Tvar Vidlice Uchycení dvou Kolo

Otočné ložisko Kulové otočné jehlové ložisko

Vyosení 130 mm

Poloměr otáčení 380 mm

Průměr otáčení 760 mm

✓

MONTÁŽ

Typ uchycení Obdélníková destička

Délka plotny 270 mm

Šířka plotny 250 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 230 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 210 mm

Průměr otvoru plotny 17 mm

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 RADBREITE 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

