

ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Nosnost 6 km/h	250 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Stavební výška	115 mm
Celková hmotnost	2,29 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Osa kola	Šroub s maticí
Barva kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	140 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349

Objednací číslo 00002495
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

