

ULTRATECH PLUS

FCP160X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Ultratech polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Ultratech plus
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	640 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,1 kg

ULTRATECH PLUS

FCP160X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445190



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

