ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# KAPPA LOAD

## 9651FTP160P63 CL67

EAN 4031582314441



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●●○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Kappa load |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 900 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 750 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 1500 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 205 mm |
| Загальна ширина | 110 mm |
| Загальна вага | 5,95 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 58 mm |
| Радіус повороту | 140 mm |
| Поворотне з’єднання | 280 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| Діаметр ковпачка | 111 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Чавун |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 160 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9651FTP160P63 CL67


EAN 4031582314441


Номер замовлення 00830283

**Креслення продукту**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH