



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта | ICS |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 162 mm |
| Общо тегло | 0,565 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Тънък |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Изместване | 38 mm |
| Интерференция при завъртане | 259 mm |
| Диаметър на резбата | 0 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Тип на фитинга | ос с резба с шестоъгълен отвор горен |
| Диаметър Щифт | 10 mm |
| Щифт | 17 mm |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

