PRODUCTINFORMATIE

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers, gedempt
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	8,4 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech silent
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,38 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Bestelnummer 00033628

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH