

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Objednávací číslo 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	40 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3000 kg
Nosnost 6 km/h	2500 kg
Statický Nosnost	5000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507
Objednáací číslo 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

