

## AGILA STAINLESS

7478PJC100P50

EAN 4031582349801  
Rendelési szám 00037305

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●●●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila stainless             |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Rozsdamentes                      | ✓                           |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 135 mm                      |
| Teljes szélesség                  | 60 mm                       |
| Összsúly                          | 0,513 kg                    |

## KERÉK

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén                          |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi                  |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes |
| Kerék színe                  | Ezüstszürke (RAL7001)                 |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                |
| Átmérő                       | 100 mm                                |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                 |
| Test szélessége              | 32 mm                                 |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                            |

## VÁZ

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Anyag           | Rozsdamentes acél, közepes |
| Villa alakja    | Széles                     |
| Szín            | Rozsdamentes acél          |
| Kupola átmérője | 60 mm                      |

## SZERELVÉNY

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez                                 |
| Talplemez hossza                  | 77 mm  |
| Talplemez szélessége              | 67 mm  |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 46,5 mm  |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 51,5 mm  |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm  |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm  |
| Tengely furat átmérője            | 8,5 mm   |
| Tipppek                           | A lemez hosszanti oldala 90°-kal eltér a helyes iránytól |

# AGILA STAINLESS

7478PJC100P50

EAN 4031582349801  
Rendelési szám 00037305



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

