PRODUCTINFORMATIE

STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	91,5 mm
Totale breedte	46 mm

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	77 mm
Draaicirkel	154 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	7 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	11 mm

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH