ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	160 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,39 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер замовлення 10011100

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH