INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA TWIN

## 2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



L'image peut différer du produit d'origine

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila twin |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Hauteur | 99 mm |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 31 mm |
| Diamètre d'encombrement | 198 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 25 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH