

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral assist
Выбросы CO2 (область 3)	24.98
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Общий вес	5,06 kg

КРОНШТЕЙН

Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
-----------------	----------------------------------

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Двигатель Хаб
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	150 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
-------------	---

Награда
Red Dot
Дизайн
Award