ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R

EAN 4031582553161



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral assist
Выбросы CO2 (область 3)	24.98
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Общий вес	5,06 kg

КРОНШТЕЙН

Поворотный узел	Прециссионый шариковый подшипник

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Двигатель Хаб
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	150 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант

Награда Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH