INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 70 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 140 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Lățime totală | 85 mm |
| Greutate totală | 0,6 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg |
| Culoare | Pasivat în albastru |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Pasivat în albastru |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Lățimea corpului | 30 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 103 mm |
| Lățimea plăcii | 85 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478DVJ100P62


EAN 4031582306323

Numărul de comandă 00001363

**Desene ale produsului**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH