

# ALPHA

3478DIJ200P63

EAN 4031582306255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●○○○○

Шум от движение ●●●○○○

Привличане ●●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	205 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	410 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	240 mm
Общо тегло	2.97 kg

## ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Синьо покритие

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на резбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	115 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

# ALPHA

3478DIJ200P63

EAN 4031582306255

Номер на поръчката 00030041  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

