

## ALPHA

3478DIJ200P63

EAN 4031582306255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип                                | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 205 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 410 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 240 mm                           |
| Общо тегло                         | 2.97 kg                          |

## ВИЛКА

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица        | Обхват               |
| Цвят                | Синьо покритие       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                 |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                 | Ролков лагер                    |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 200 mm                          |
| Ширина на Резба       | 50 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 115 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm            |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ALPHA

3478DIJ200P63

EAN 4031582306255

Номер на поръчката 00030041  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

